

Garant**Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, Ancho de llave: 16X18mm****Datos de pedido**

Número de pedido	615600 16X18
GTIN	4062406220952
Clase de artículo	61A

Descripción**Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.
Con mango perfilado manejable. De duración especialmente larga y extremadamente resistente.
Lados de la estrella con perfil **HT-Drive**.

Norma:**DIN 838 / ISO 3318****Material:**

Acero Alloy al cromo, cromado (resistente al desprendimiento); superficie con acabado redondeado.

Nota:

HT-Drive – el perfil especialmente exacto.

Ventaja

- **Sujeta los tornillos en los cantos.**
- **Se protegen los tornillos.**
- **Vida útil del tornillo más larga.**
- **Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta.**
- **Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.**

Descripción técnica

Ø de anillo máximo D ₁ máx.	25 mm
Ø de anillo máximo D ₂ máx.	27 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Anchura de llave ₂	18 mm

Anchura de llave ₁	16 mm
Longitud llave L	270 mm
Posición anillo	75 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	mate cromado
Anillo acodado profundamente	sí
Anillo abierto	no
Tipo de producto	Llave