

**Garant****Llave de dos bocas, Ancho de llave: 17X19mm****Datos de pedido**

Número de pedido	610600 17X19
GTIN	4062406220310
Clase de artículo	61A

**Descripción****Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

Con mango perfilado optimizado para un agarre especial y un trabajo ergonómico. De duración especialmente larga y extremadamente resistente.

**Norma:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Material:**

Acero al cromo vanadio, cromado mate resistente al desprendimiento.

**Descripción técnica**

Anchura de llave $a_1$	17 mm
Anchura de boca máximo $b_1$	40 mm
Anchura de llave $a_2$	19 mm
Longitud llave L	220 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Anchura de boca máximo $b_2$	43 mm
altura máxima de boca h	7 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Posición de la boca 1	15 grados

Posición de la boca 2	15 grados
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	mate cromado
exento de chispas	no
Anchos de llave iguales en ambos lados	no
Tipo de producto	Llave