

Garant**Llave de dos bocas, Ancho de llave: 13X14mm****Datos de pedido**

Número de pedido	610600 13X14
GTIN	4062406220242
Clase de artículo	61A

Descripción**Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

Con mango perfilado optimizado para un agarre especial y un trabajo ergonómico. De duración especialmente larga y extremadamente resistente.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate resistente al desprendimiento.

Descripción técnica

Anchura de llave ₂	14 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Longitud llave L	190 mm
altura máxima de boca h	6 mm
Anchura de llave ₁	13 mm
Anchura de boca máximo b2	35 mm
Anchura de boca máximo b1	33 mm
Norma	DIN 3110
Norma	ISO 3318
Posición de la boca 1	15 grados

Posición de la boca 2	15 grados
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	mate cromado
exento de chispas	no
Anchos de llave iguales en ambos lados	no
Tipo de producto	Llave