

Garant**Llave estrella de dos bocas, acodado profundo, Ancho de llave: 22X24mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 615600 22X24 |
| GTIN | 4062406221034 |
| Clase de artículo | 61A |

Descripción**Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

Con mango perfilado manejable. De duración especialmente larga y extremadamente resistente.

Lados de la estrella con perfil **HT-Drive**.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Acero Alloy al cromo, cromado (resistente al desprendimiento); superficie con acabado redondeado.

Nota:

HT-Drive – el perfil especialmente exacto.

Ventaja

- **Sujeta los tornillos en los cantos.**
- **Se protegen los tornillos.**
- **Vida útil del tornillo más larga.**
- **Mayor superficie de contacto entre el tornillo y la herramienta.**
- **Sujeción segura y mayor transmisión de fuerza.**

Descripción técnica

| | |
|--|---------|
| Anchura de llave ₁ | 22 mm |
| Medidas anchos de llave | métrico |
| Ø de anillo máximo D ₂ máx. | 37 mm |
| Anchura de llave ₂ | 24 mm |

| | |
|--|------------------------|
| Longitud llave L | 330 mm |
| Ø de anillo máximo D ₁ máx. | 34 mm |
| Posición anillo | 75 grados |
| Procedimiento de fabricación | forjado en estampa |
| Material | Acero al cromo-vanadio |
| Superficie | mate cromado |
| Anillo acodado profundamente | sí |
| Anillo abierto | no |
| Tipo de producto | Llave |