

Garant**Llave de dos bocas, Ancho de llave: 32X36mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 610600 32X36 |
| GTIN | 4062406220464 |
| Clase de artículo | 61A |

Descripción**Ejecución:**

Forjada en estampa. Con anchos de llave de tolerancia estricta.

Con mango perfilado optimizado para un agarre especial y un trabajo ergonómico. De duración especialmente larga y extremadamente resistente.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate resistente al desprendimiento.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Medidas anchos de llave | métrico |
| Anchura de boca máximo b1 | 70 mm |
| altura máxima de boca h | 10 mm |
| Longitud llave L | 325 mm |
| Anchura de boca máximo b2 | 80 mm |
| Anchura de llave ₂ | 36 mm |
| Anchura de llave ₁ | 32 mm |
| Norma | DIN 3110 |
| Norma | ISO 3318 |
| Posición de la boca 1 | 15 grados |

| | |
|--|------------------------|
| Posición de la boca 2 | 15 grados |
| Material | Acero al cromo-vanadio |
| Superficie | mate cromado |
| exento de chispas | no |
| Anchos de llave iguales en ambos lados | no |
| Tipo de producto | Llave |