

**Garant**
**Terraja, G: G2.3/4**


## Datos de pedido

Número de pedido	142060 G2.3/4
GTIN	4062406224141
Clase de artículo	11K

## Descripción

### Ejecución:

**Terrajas hexagonales sin** corte inicial helicoidal; para repasar.

### Aplicación:

**Para rosca de tubo cilíndrica Whitworth** DIN ISO 228/1.

Norma: DIN 382

Pasos por pulgada: 11

Ø de rosca: 81,53 mm

Ancho de llave: 115 mm

Altura: 22 mm

## Descripción técnica

Pasos por pulgada	11
Altura	22 mm
Ø de rosca	81,53 mm
Ancho de llave	115 mm
Tamaño de rosca	G2.3/4

Clase de tolerancia	A
Sentido del corte	derecha
Tipo de rosca	G
Ángulo de flanco	55 grados
Material de corte	HSS
Norma	DIN 382
Tipo de producto	Terraja

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado con restricciones		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		