

Garant**Terraaja HSS, MF: 56X1,5****Datos de pedido**

Número de pedido	141050 56X1,5
GTIN	4062406222826
Clase de artículo	11K

Descripción**Ejecución:**

Forma cerrada previamente hendida; **con corte inicial helicoidal por ambos lados.**

Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.

Sentido del corte: derecha

Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Altura de paso: 1,5 mm

Ø exterior: 105 mm

Altura: 22 mm

Descripción técnica

Clase de tolerancia	DIN 13 6g
Altura de paso	1,5 mm
Ø exterior	105 mm
Altura	22 mm
Tamaño de rosca	M56×1,5

Tipo de rosca	MF
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	HSS
Norma	EN 22568
Sentido del corte	derecha
Tipo de producto	Terraaja

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		