

**Garant****Terraaja Rosca izquierda, M-LH: M9****Datos de pedido**

Número de pedido	140620 M9
GTIN	4062406221799
Clase de artículo	11K

**Descripción****Ejecución:**

Forma cerrada, previamente hendida.

**Corte inicial de 1 3/4 pasos.**

Sentido del corte: izquierda

Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Altura de paso: 1,25 mm

Ø exterior: 25 mm

Altura: 9 mm

**Descripción técnica**

Clase de tolerancia	DIN 13 6g
Altura	9 mm
Altura de paso	1,25 mm
Ø exterior	25 mm
Tamaño de rosca	M9

Tipo de rosca	M-LH
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	HSS
Norma	EN 22568
Sentido del corte	izquierda
Tipo de producto	Terraja

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		