

Garant**Terraja, G: G5/8**

Datos de pedido

Número de pedido	142060 G5/8
GTIN	4062406224097
Clase de artículo	11K

Descripción

Ejecución:**Terrajas hexagonales sin** corte inicial helicoidal; para repasar.**Aplicación:****Para rosca de tubo cilíndrica Whitworth** DIN ISO 228/1.

Norma: DIN 382

Pasos por pulgada: 14

Ø de rosca: 22,91 mm

Ancho de llave: 50 mm

Altura: 16 mm

Descripción técnica

Altura	16 mm
Ø de rosca	22,91 mm
Ancho de llave	50 mm
Pasos por pulgada	14
Tamaño de rosca	G5/8

Clase de tolerancia	A
Sentido del corte	derecha
Tipo de rosca	G
Ángulo de flanco	55 grados
Material de corte	HSS
Norma	DIN 382
Tipo de producto	Terraja

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Acero < 900 N/mm ²	adecuado		
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado con restricciones		
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones		
CuZn	adecuado con restricciones		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		