

Garant**Terraaja HSS, MF: 56X4****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 141050 56X4 |
| GTIN | 4062406223182 |
| Clase de artículo | 11K |

Descripción**Ejecución:**

Forma cerrada previamente hendida; **con corte inicial helicoidal por ambos lados.**

Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.

Sentido del corte: derecha

Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Altura de paso: 4 mm

Ø exterior: 105 mm

Altura: 22 mm

Descripción técnica

| | |
|---------------------|-----------|
| Altura | 22 mm |
| Ø exterior | 105 mm |
| Altura de paso | 4 mm |
| Clase de tolerancia | DIN 13 6g |
| Tamaño de rosca | M56x4 |

| | |
|-------------------|-----------|
| Tipo de rosca | MF |
| Ángulo de flanco | 60 grados |
| Material de corte | HSS |
| Norma | EN 22568 |
| Sentido del corte | derecha |
| Tipo de producto | Terraaja |

Datos de usuario

| | Uso | V _c | Código ISO |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Aluminio (que produce virutas cortas) | adecuado con restricciones | | |
| Acero < 500 N/mm ² | adecuado | | |
| Acero < 750 N/mm ² | adecuado | | |
| Aceite | adecuado | | |
| seco | adecuado con restricciones | | |