

**Garant**
**Terraaja 6g, M: M42**


## Datos de pedido

Número de pedido	140300 M42
GTIN	4062406221201
Clase de artículo	11K

## Descripción

### Ejecución:

Forma cerrada, previamente hendida. **≥ M3 con corte inicial helicoidal por los dos lados** para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. **Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.**

Sentido del corte: derecha

Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Altura de paso: 4,5 mm

Ø exterior: 75 mm

Altura: 30 mm

## Descripción técnica

Ø exterior	75 mm
Altura	30 mm
Altura de paso	4,5 mm
Clase de tolerancia	DIN 13 6g
Tamaño de rosca	M42

Tipo de rosca	M
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	HSS
Norma	EN 22568
Sentido del corte	derecha
Tipo de producto	Terraja

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		