

Garant**Terraaja, G: W1.1/4****Datos de pedido**

Número de pedido	141550 W1.1/4
GTIN	4062406223885
Clase de artículo	11K

Descripción**Ejecución:**

Forma cerrada, previamente hendida; **corte inicial helicoidal por los dos lados** para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. **Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.**

Aplicación:

Para rosca Whitworth según norma BSW BS84 en el campo de tolerancia medio.

Descripción técnica

Ø de rosca	31,75 mm
Sentido del corte	derecha
Clase de tolerancia	medio
Tamaño de rosca	W1.1/4
Ø exterior	65 mm
Altura	25 mm
Pasos por pulgada	7

Tipo de rosca	BSW
Ángulo de flanco	55 grados
Material de corte	HSS
Norma	EN 22568
Tipo de producto	Terraja

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		