

Garant**Terraaja HSS, MF: 52X2****Datos de pedido**

Número de pedido	141050 52X2
GTIN	4062406222789
Clase de artículo	11K

Descripción**Ejecución:**

Forma cerrada previamente hendida; **con corte inicial helicoidal por ambos lados.**

Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.

Sentido del corte: derecha

Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Altura de paso: 2 mm

Ø exterior: 90 mm

Altura: 22 mm

Descripción técnica

Altura de paso	2 mm
Altura	22 mm
Clase de tolerancia	DIN 13 6g
Ø exterior	90 mm
Tamaño de rosca	M52x2

Tipo de rosca	MF
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	HSS
Norma	EN 22568
Sentido del corte	derecha
Tipo de producto	Terraaja

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		