


Garant**Puesto de trabajo regulable en altura eléctricamente Tablero de Eluplan oscuro, Tipo: 1500****Datos de pedido**

Número de pedido	920337 1500
GTIN	4062406229115
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Mesa de trabajo con altura regulable eléctricamente, para trabajos de montaje ligeros en postura sentada y de pie. Bastidor de base con unidad de elevación, con arriostramientos transversales laterales y posteriores para la estabilización.

Placa de 50 mm de grosor. Para la colocación en fila se requieren chapas cortantes adicionales.

Partes opcionales:

Chapas perforadas n.º 920360 y 920365, chapas cortantes n.º 920356 y 920357. Pedir por separado.

Lacado:

Pies regulables en altura en negro. Arriostramientos transversales en antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Debido a la capacidad de carga máxima es conveniente utilizar solamente carcasas transportables. Evitar el montaje de carcasas debajo del tablero de trabajo. Otras piezas adosadas reducen correspondientemente la capacidad de carga. Se suministra completamente montado.

Descripción técnica

Velocidad de elevación	22 mm/s
Tablero de trabajo profundidad	800 mm
Longitud del tablero de trabajo	1500 mm

Anchura	1500 mm
Tablero de trabajo grosor	50 mm
Intervalo de ajuste de altura (borde superior del tablero de trabajo) de – a	610 - 1200 mm
Capacidad de carga en caso de esfuerzo continuado	350 kg
Capacidad de carga máxima	350 kg
Profundidad	800 mm
Peso	82 kg
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	350 kg
Suministro de energía	Con batería
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tensión nominal	250 V
Tipo de enchufe entrada	F
Grosor material	1 mm
Ejecución regulación de la altura	eléctrico
Grosor de plaquita	50 mm
Tipo de producto	Mesa de trabajo