

Garant**Puesto de trabajo regulable en altura eléctricamente Tablero de haya multiplex con revestimiento de caucho negro, superficie de mesa inclinable con agujeros, Tipo: 1500****Datos de pedido**

Número de pedido	920351 1500
GTIN	4062406229153
Clase de artículo	9GG

Descripción**Ejecución:**

Bastidor de base con unidad de elevación con arriostramientos laterales y transversales para la estabilización. Bastidor tubular con superficie de mesa inclinable (750 × 750 mm). Inclinación posible hasta 20°. Seguro antideslizamiento automático de la superficie de mesa inclinable, a 0°, el seguro antideslizamiento está colocado por completo. Superficie de mesa inclinable con chapas cortantes lateral y trasera. Con casquillos en el tablero de trabajo para el asiento de lámparas y lupas. Tablero de trabajo de haya multiplex con revestimiento de caucho negro de 5 mm de grosor.

Paredes perforadas laterales y traseros □ 9x9 mm a intervalos de 37 mm para incorporar ganchos Easyfix, soportes y accesorios para las paredes perforadas. Las chapas de revestimiento laterales permiten la colocación en fila. Pasacables en las chapas de revestimiento laterales.

Columna soporte con 3 tomas de corriente Schuko para el montaje por debajo del marco (utilizable a la derecha o a la izquierda).

Superficie de mesa inclinable con agujeros y 1 casquillo roscado.

Lacado:

Pies regulables en altura en negro. Arriostramiento transversal en antracita RAL 7016, chapas perforadas en antracita RAL 7016, chapa cortante en gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Otras piezas adosadas reducen correspondientemente la capacidad de carga.

Descripción técnica

Longitud del tablero de trabajo	1500 mm
Profundidad	800 mm
Intervalo de ajuste de altura (borde superior del tablero de trabajo) de – a	720 - 1200 mm
Peso	100 kg
Anchura	1500 mm
Tablero de trabajo profundidad	800 mm
Velocidad de elevación	22 mm/s
Tablero de trabajo grosor	40 mm
Capacidad de carga en caso de esfuerzo continuado	350 kg
Capacidad de carga máxima	350 kg
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	350 kg
Suministro de energía	Con batería
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de enchufe entrada	F
Tensión nominal	250 V
Grosor material	1 mm
Ejecución regulación de la altura	eléctrico
Grosor de plaquita	40 mm
Tipo de producto	Mesa de trabajo