



Instrumento de medición para interiores para ranuras y punciones, Capacidad de medición: 10-14mm



Datos de pedido

Número de pedido	435175 10-14
GTIN	2050001951373
Clase de artículo	46D

Descripción

Ejecución:

Instrumento de medición para interiores para la medición de ranuras y punciones hasta una profundidad máxima de ranura de 5 mm.

Palpador de separación ON con intervalo de aplicación fijo. Con aguja de cuña de MD.

Nota:

Con capacidad de medición de 530 mm a petición.

Descripción técnica

Capacidad de medición	10 - 14 mm
Diámetro de introducción	10 mm
Ancho de punción mínimo	1,2 mm
Profundidad de medición máxima	60 mm
Recorrido de separación máximo	4 mm
Calibración	Precio a petición
Tipo de producto	Instrumento de medición de precisión para interiores

