



Instrumento de medición de contornos Novometer, Capacidad de medición: 22-40mm



Datos de pedido

Número de pedido	435170 22-40
GTIN	2050001951335
Clase de artículo	46D

Descripción

Ejecución:

Instrumento de medición de contornos Novometer para la medición del diámetro interior medio de **perforaciones redondas, ovaladas o poligonales continuas**. Para la medición de **piezas elásticas**.

Nota:

Versión con indicador digital o con acoplamiento de resbalamiento para presión de medición reproducible a petición. Versión para la medición de diámetros exteriores a petición. Versión estacionaria con mesa disponible como soporte para pieza de trabajo. Novómetro con lectura de 0,01 mm disponible bajo petición.

Descripción técnica

Lectura	0,1 mm
Capacidad de medición	22 - 40 mm
Calibración	Precio a petición

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Instrumento de medición de contornos

Servicios

CalibraciónMicrómetro de interiores de tres contactos Capacidad de medición máxima 50 mm	022500 50
---	-----------