AEG

Amoladora angular, Tipo: WS8-115S



Datos de pedido

Número de pedido	077104 WS8-115S
GTIN	4002395150519
Clase de artículo	07A

Descripción

Ejecución:

Amoladora angular monomanual ligera y potente de 115 mm en construcción compacta y manejable, cabeza de engranaje giratoria en pasos de 90°, regulación rápida de la cubierta protectora, rosca de husillo portamuela M14.

Suministro:

Incluye cubierta protectora, juego de sujeción y empuñadura adicional.

Descripción técnica

Ø máximo de muela	115 mm
Consumo de potencia	800 W
Vibraciones máximas según EN	4,2 m/s ²
Profundidad de corte máxima	28 mm
Quality Dress	WS8-115S
Bloqueo contra rearranque	sí
Peso	1,9 kg
Intervalo de revoluciones	12000 min ⁻¹

🔥 Hoffmann Group

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto	Lijadoras angulares