



Lijadora angular compacta, Tipo: AGV10125EK



Datos de pedido

Número de pedido	077131 AGV10125EK
GTIN	4002395260898
Clase de artículo	03M

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular compacta MILWAUKEE de Ø 125 mm. Lijadoras angulares compactas, potentes, con gran profundidad de corte gracias a la cabeza de engranaje metálica plana.

- **Cable de red 4 m.**
- **Bloqueo del husillo para cambiar la muela con rapidez.**
- **Ajuste rápido de la cubierta protectora.**
- **Bloqueo de re arranque.**

Lijadora angular de 1000 W / 125 mm, **forma constructiva corta.** Juego de sujeción incluido.

Suministro:

Mango, cubierta protectora, tuerca de apriete.

Nota:

Todas las lijadoras angulares compactas con interruptor bloqueable son sin función de hombre muerto.

Descripción técnica

Ø máximo de muela	125 mm
Vibraciones máximas según EN	2,6 m/s ²
Peso	2,2 kg
Bloqueo contra re arranque	sí
Consumo de potencia	1000 W
Conexión de hombre muerto	no

Quality Dress	AGV10-125EK
Particularidad	Forma constructiva corta
Profundidad de corte máxima	33 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Velocidad de giro máxima	11000 min ⁻¹
Tipo de producto	Lijadoras angulares

Accesorios

Tuerca de apriete M14 Tipo NUT	073930 NUT
Tuerca de apriete M14 Tipo FIXTEC	073930 FIXTEC