

**Amoladora angular GWS, Tipo: 24-180LVI****Datos de pedido**

Número de pedido	077146 24-180LVI
GTIN	3165140484558
Clase de artículo	03C

Descripción**Ejecución:****Potente amoladora angular de 180 mm:**

- motor de 2400 W de alta potencia con arranque suave y limitación de la corriente de arranque.
- Elevada protección del usuario con mango principal y adicional con Vibration-Control, KickBack Stop y protección contra el re arranque.
- Asa giratoria para el rectificado y corte óptimo.

Suministro:

Incluye cubierta protectora, empuñadura adicional, juego de sujeción.

Descripción técnica

Bloqueo contra re arranque	sí
Ø máximo de muela	180 mm
Vibraciones máximas según EN	5,5 m/s ²
Peso	5,4 kg
Quality Dress	GWS 24-180 LVI
Profundidad de corte máxima	54 mm
Parada kick back	sí
Particularidad	Asa giratoria

Consumo de potencia	2400 W
Arranque suave	sí
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Velocidad de giro máxima	8500 min ⁻¹
Tipo de producto	Lijadoras angulares