


Terraaja HSS, MF: 24X1,5

Datos de pedido

Número de pedido	141070 24X1,5
GTIN	4062406233556
Clase de artículo	12K

Descripción
Ejecución:

Forma cerrada previamente hendida; **con corte inicial helicoidal por ambos lados.**

Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.

Sentido del corte: derecha

Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Altura de paso: 1,5 mm

Ø exterior: 55 mm

Altura: 16 mm

Descripción técnica

Altura de paso	1,5 mm
Clase de tolerancia	DIN 13 6g
Altura	16 mm
Tamaño de rosca	M24×1,5
Ø exterior	55 mm

Tipo de rosca	MF
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	HSS
Norma	EN 22568
Sentido del corte	derecha
Tipo de producto	Terraaja

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado		
Acero < 750 N/mm ²	adecuado		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		