



## Terraaja 6g, M: M30



### Datos de pedido

Número de pedido	140330 M30
GTIN	4062406233303
Clase de artículo	12K

### Descripción

#### Ejecución:

Forma cerrada, previamente hendida. **≥ M3 con corte inicial helicoidal por los dos lados** para un corte inicial fácil y evacuación limpia de viruta en sentido del corte. **Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.**

Sentido del corte: derecha

Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Altura de paso: 3,5 mm

Ø exterior: 65 mm

Altura: 25 mm

### Descripción técnica

Tamaño de rosca	M30
Altura	25 mm
Altura de paso	3,5 mm
Ø exterior	65 mm
Clase de tolerancia	DIN 13 6g

Tipo de rosca	M
Ángulo de flanco	60 grados
Material de corte	HSS
Norma	EN 22568
Sentido del corte	derecha
Tipo de producto	Terraja

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Aceite	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		