


**Curvadora de tubos de cobre, para Ø exterior tubo: 15mm****Datos de pedido**

Número de pedido	821310 15
GTIN	4062406237578
Clase de artículo	82A

Descripción**Ejecución:**

Ángulo de flexión hasta 180° en los radios más pequeños sin deformación del tubo. Segmento de flexión con ajuste graduado.

Diseño ligero para un trabajo sin fatiga. Mango antideslizante.

Aplicación:

Para flexionar tubos de cobre blandos. Puesto que las pinzas pueden montarse también en el centro del tubo, los arcos invertidos se pueden flexionar en todas las direcciones sin transición ni empalmes.

Descripción técnica

Radio de flexión (centro del tubo)	54 mm
para Ø exterior tubo	15 mm
Ángulo de doblado máximo	180 grados
Tipo de producto	Aparato de flexión