

Garant**Alicates de corte frontal para electrónica, SFW, Longitud total: 110 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	726922 110
GTIN	4062406239275
Clase de artículo	71B

Descripción**Ejecución:**

Alicate de corte profesional con corte cizallante fácil. Las dos piezas de los alicates están ensambladas de forma exacta por medio de perforaciones cuidadosamente realizadas y superficies rectificadas, a fin de garantizar un corte preciso. Con muelle de apertura y mangos configurados ergonómicamente para que el manejo sea cómodo y seguro. **Cubiertas de los mangos de 2 componentes** de material antiestático. **Adecuados para componentes ESD.**

Material:

De acero al carbono (C70), troquelado con precisión y sometido a tratamiento térmico, con un fosfatado sin reflexiones.

Bisel de corte: Filo cortante muy fino

Longitud de la cabeza L_1 : 10 mm

Anchura de cabeza: 10 mm

Capacidad de corte alambre de cobre de hasta \varnothing : 0,6 mm

Descripción técnica

Capacidad de corte alambre de cobre de hasta \varnothing	0,6 mm
Longitud de la cabeza L_1	10 mm
Anchura de cabeza	10 mm
Longitud total	110 mm
Aislamiento eléctrico	EGB/ESD
Bisel de corte	Filo cortante muy fino

Material	Acero al carbono (C70)
Superficie	sin reflexión fosfatado
Atributo del nombre de producto	SFW