

Garant**Alicates planos para electrónica, Longitud total: 135mm****Datos de pedido**

Número de pedido	727142 135
GTIN	4062406239299
Clase de artículo	71B

Descripción**Ejecución:**

Las dos piezas de los alicates están ensambladas de forma exacta a través de perforaciones cuidadosamente realizadas y superficies rectificadas. Con muelle de apertura y mangos configurados ergonómicamente para que el manejo sea cómodo y seguro. **Cubiertas de los mangos de 2 componentes** de material antiestático, **adecuadas para componentes ESD**. Mordazas planas, interior estriado.

Material:

De acero al carbono (C70), troquelado con precisión y sometido a tratamiento térmico, con un fosfatado sin reflexiones.

Descripción técnica

Versión mordaza	Interior estriado
Longitud total	135 mm
Anchura de cabeza	13 mm
Longitud de cabeza	20 mm
propiedad electrostática	EGB/ESD
Forma tipo boca	plano, interior estriado
Mango	Funda para mangos de 2 componentes
Material	Acero al carbono (C70)

Superficie	sin reflexión fosfatado.
con muelle de abertura	sí
Tipo de producto	Alicates planos