



Soporte de tronzado VDI altura de lama 32, Ø del mango d1: 40mm



Datos de pedido

Número de pedido	319149 40
GTIN	2050002040052
Clase de artículo	33E

Descripción

Ejecución:

Para el uso en tornos CNC Gildemeister CTX con revólver de estrella.

- **Con dentado doble en el mango VDI para uso izquierdo o derecho.**
- **Con tobera pulverizadora esférica para la refrigeración óptima del filo.**
- **Sujeción de la lama de tronzado mediante regleta de apriete.**
- **Regulación de la altura de ± 1 mm.**

Aplicación:

Para insertar lamas de distintos fabricantes.

Idóneo para:

DMG Gildemeister CTX.

Nota:

Tam. 30-UEK y 40-UEK como modelo por encima de la cabeza.

Descripción técnica

Código de colores mango VDI	VDI 40
L ₁	88,5 mm
Altura H	100 mm
Anchura B ₁	35 mm

Anchura B ₂	60 mm
Anchura B ₃	48 mm
Tipo de producto	VDI soporte de tronzado