

Garant**Placa intercambiable para pinza magnética, PA, Ø / altura: 80/40mm****Datos de pedido**

Número de pedido	358716 80/40
GTIN	4062406241810
Clase de artículo	31V

Descripción**Ejecución:**

Placa intercambiable en poliamida PA6.

Aplicación:

Incorporación del contorno opuesto de la pieza de trabajo terminada para el desenroscado en unión positiva (máx. 50 rpm) y el transporte del componente. Conexión con la pinza magnética mediante 4 tornillos.

Nota:

Las placas intercambiables también puede fabricarlas el propio usuario. Además de la posibilidad de mecanizar geometrías de piezas de trabajo con arranque de viruta, también se pueden utilizar procedimientos de presión aditivos.

Descripción técnica

Ø D ₁	80 mm
Ø D ₂	50 mm
Altura H ₂	27 mm
Altura H ₁	40 mm
Tipo de producto	Pinza magnética

