



Cinta adhesiva de tejido, verde oliva, Ancho×Longitud (mm×m): 50X50



Datos de pedido

Número de pedido	083768 50X50
GTIN	4062406242237
Clase de artículo	02A

Descripción

Ejecución:

Cinta textil con adhesivo termofusible para facilitar los trabajos de pegado y reparación. Mediante un laminado de PE, también hidrorrepelente. Utilizable en una multitud de trabajos de cobertura y de pegado. Especial para aplicaciones con altas exigencias de resistencia al desgarro. Fácil de desenrollar, romper y, además, resistente a la abrasión. Duración de uso en interiores y exteriores como máximo 2 semanas.

Recomendación:

Antes de pegar, compruebe que la superficie sea la adecuada.
Tipo de cinta adhesiva: de un lado
Masa adhesiva: Caucho natural
Espesor: 0,3 mm

Descripción técnica

Material de base	Tejido
Finura de la tela	59 malla
Temperatura de almacenamiento	20 °C

Hoja de datos

Particularidad	Resistente a los rayos UV
Particularidad	desgarrable a mano
con forro	no
Capacidad de estiramiento	12,5 %
Espesor	0,3 mm
Fecha de consumo preferente	12 mes
Resistencia a la tracción	5,8 N/mm
Color	verde
Masa adhesiva	Caucho natural
Adherencia de acero	0,33 N/mm
resistente a altas temperaturas hasta	40 °C
Longitud	50 m
Anchura	50 mm
Tipo de cinta adhesiva	de un lado
Aplicación	Sellar
Aplicación	Fijar
Aplicación	Liar
Aplicación	Fijar
Aplicación	Recubrir
Aplicación	Embalar
Aplicación	Pegar
Aplicación	Pegar
Humedad del almacén	50 %
Atributo del nombre de producto	verde oliva
Tipo de producto	Cinta adhesiva