



Cinta adhesiva de tejido, rojo, Ancho×Longitud (mm×m): 38X25



Datos de pedido

Número de pedido	083767 38X25
GTIN	4062406242220
Clase de artículo	02A

Descripción

Ejecución:

Cinta textil con adhesivo termofusible para facilitar los trabajos de pegado y reparación. Mediante un laminado de PE, también hidrorrepelente. Utilizable en una multitud de trabajos de cobertura y de pegado. Especial para aplicaciones con altas exigencias de resistencia al desgarro. Fácil de desenrollar, romper y, además, resistente a la abrasión. Duración de uso en interiores y exteriores como máximo 2 semanas.

Recomendación:

Antes de pegar, compruebe que la superficie sea la adecuada.

Tipo de cinta adhesiva: de un lado

Masa adhesiva: Caucho natural

Espesor: 0,3 mm

Descripción técnica

Masa adhesiva	Caucho natural
Longitud	25 m
Adherencia de acero	0,33 N/mm

Hoja de datos

Fecha de consumo preferente	12 mes
con forro	no
Resistencia a la tracción	5,8 N/mm
resistente a altas temperaturas hasta	40 °C
Anchura	38 mm
Espesor	0,3 mm
Temperatura de almacenamiento	20 °C
Capacidad de estiramiento	12,5 %
Particularidad	Resistente a los rayos UV
Particularidad	desgarrable a mano
Color	rojo
Humedad del almacén	50 %
Tipo de cinta adhesiva	de un lado
Aplicación	Sellar
Aplicación	Fijar
Aplicación	Liar
Aplicación	Fijar
Aplicación	Recubrir
Aplicación	Embalar
Aplicación	Pegar
Aplicación	Pegar
Material de base	Tejido
Finura de la tela	59 malla
Atributo del nombre de producto	rojo
Tipo de producto	Cinta adhesiva