

**Cono de sujeción plano forma AD, SK 40 A = 100, Ø de sujeción D1: 6mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 300245 6      |
| GTIN              | 4062406242701 |
| Clase de artículo | 32A           |

**Descripción****Ejecución:**

Con perforación de chip RFID de Balluff.

Todos los mangos granallados con perlas de vidrio finas. Calidad de equilibrado G 6,3 / 18000 rpm.

**Aplicación:**

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

**Partes opcionales:**

Tirante (AB) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

**Descripción técnica**

|   |               |
|---|---------------|
| Longitud de voladizo medida A               | 100 mm        |
| Tornillo de sujeción de recambio n.º 309900 | 6             |
| Ø exterior D                                | 25 mm         |
| Ø de sujeción D <sub>1</sub>                | 6 mm          |
| Adaptador                                   | SK 40 A = 100 |
| Norma                                       | DIN 6359      |
| Norma asiento                               | ISO 7388-1    |
| Forma                                       | AD            |

|   |                        |
|---|------------------------|
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 6,3 a 18000 rpm      |
| Precisión de concentricidad                         | $\leq 3 \mu\text{m}$   |
| Estrategia de arranque de virutas                   | HPC                    |
| Tipo de producto                                    | Cono de sujeción plano |

---

## Accesorios

|  |          |
|--|----------|
| Tornillo amarre de recambio Para plato con $\varnothing$ de sujeción D1 6 mm | 309900 6 |
|--|----------|