

**HOLEX****Cono de sujeción plano forma AD con perforaciones para conducto de refrigeración, SK 50 corto, Ø de sujeción D1: 8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	300325 8
GTIN	4062406243081
Clase de artículo	32A

**Descripción****Ejecución:**

Con perforación de chip RFID de Balluff.

Todos los mangos granallados con perlas de vidrio finas. Calidad de equilibrado G 6,3 / 18000 rpm.

**Con perforaciones para canales de refrigeración. No cerrable.**

**Aplicación:**

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

**Partes opcionales:**

Tirante (AB) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

**Descripción técnica**

Longitud de voladizo medida A	63 mm
Tornillo de sujeción de recambio n.º 309900	8
Ø exterior D	28 mm
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	8 mm
Adaptador	SK 50 corto
Norma	DIN 6359

Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	AD
Perforación para conducto de refrigeración	No se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 a 18000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 3 \mu\text{m}$
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

---

## Accesorios

Tornillo amarre de recambio Para plato con $\varnothing$ de sujeción D1 8 mm	309900 8
--	----------