

Mahr**Micrómetro para exteriores digital IP65, juego de 3 piezas, Capacidad de medición: 0-25****Datos de pedido**

Número de pedido	421316 0-25
GTIN	4067263132981
Clase de artículo	43A

Descripción**Función:**

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Suministro:

3 micrómetros para exteriores 421315 tam. 0-25

Descripción técnica

Cantidad de pilas contenidas	1
Tipo de pila	Pila de botón
Límite de error	2 µm
Paso de husillo	0,5 mm
Lectura	0,001 mm
Calibración	B1
Lectura	0,00005 pul
Ø de varilla	6,5 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Clase de protección IP	IP 65

Suministro de energía	con pilas
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Carraca sensitiva	sí
Técnica de medición	digital
Embalaje	caja estable
Tipo de producto	Micrómetro de exteriores

Servicios

Calibración Micrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 3X25 mm	022000 3X25
Calibración DAkkS Micrómetro para exteriores sin medidas de ajuste Capacidad de medición máxima 3X25 mm	022010 3X25

Accesorios

Micrómetro para exteriores digital IP65 Capacidad de medición 0-25 mm	421315 0-25
---	-------------