

**Garant****Pinza portapieza hidráulica ER con tuerca de unión ER25, Ød: 12mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 319742 12     |
| GTIN              | 4062406244750 |
| Clase de artículo | 31W           |

**Descripción****Ejecución:**

Alta flexibilidad, para el uso en el torneado en soporte para pinzas portapiezas estáticos, pero también en herramientas accionadas. Las mejores propiedades de concentricidad.

Para herramientas accionadas con rosca exterior.

**Ventaja:**

- **Propiedades de amortiguación ideales para conseguir superficies de pieza óptimas y aumento de duración óptimo.**
- **Manejo rápido y sencillo.**
- **Uso flexible de casquillos intermedios.**
- **Centrado perfecto.**

**Aplicación:**

Para taladrar, escariar, avellanar, y también para utilizar barras de mandrinar.

**Descripción técnica**

|                  |         |
|------------------|---------|
| Rosca M          | M32×1,5 |
| Ø d              | 12 mm   |
| Ø d <sub>2</sub> | 42 mm   |
| Longitud L       | 51 mm   |

Tipo de producto

Pinza portapieza