

Garant**Cabezal de fresado de rosca, con rosca, Ø D: 26mm****Datos de pedido**

Número de pedido	218110 26
GTIN	4062406245245
Clase de artículo	21R

Descripción**Aplicación:**

- Para roscas grandes y profundas.
- Para rosca interior cilíndrica; otras plaquitas reversibles y soportes a petición.
- Para roscas de agujero pasante y de agujero ciego.
- De aplicación universal para rosca a la izquierda y a la derecha.
- Presión de corte baja.

Descripción técnica

Tamaño de placa	11
Longitud total L_{tot}	25,2 mm
Longitud de voladizo L_1	20 mm
Número de filos Z	3
Ø activo D	26,5 mm
Rosca de alojamiento	M12
Tornillo para plaquita	279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Ø collar D_1	21 mm
L_2	5,2 mm
Número de ranuras de sujeción	3

Empleo con tipo de perforación	Agujero ciego
Empleo con tipo de perforación	Agujero pasante
Sentido del corte	izquierda y derecha
Ejecuciones de mangos	con rosca
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa de roscado

Accesorios

Varilla de 6 mm para Torx® Perfil Torx® TX8	659922 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm	659957 200