

Garant**Soporte de tronzado Eco axial, izquierda, PSC 63, para Altura de lama H: 32mm****Datos de pedido**

Número de pedido	318909 32
GTIN	2050002039551
Clase de artículo	36D

Descripción**Aplicación:**

Para el alojamiento de lamas de tronzado con adaptador para refrigerante de todos los fabricantes corrientes. Los agujeros de suministro que no se necesiten se pueden cerrar con los tornillos incluidos en el volumen de suministro. Incluye tobera pulverizadora esférica.

Para el uso en centros de torneado / fresado.

Nota:

Perno de sujeción PSC a petición.

Descripción técnica

Desplazamiento central punta f	32,5 mm
para Altura de lama H	32 mm
Longitud de voladizo medida A	160 mm
Ø exterior D	96 mm
Adaptador	PSC 63
Norma asiento	ISO 26623-2
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte de tronzado

