

**HOLEX****Casquillo reductor para vástago CM con lengüetas de expulsión, forma AD, SK 50 corto, MK interior: 3****Datos de pedido**

Número de pedido	301185 3
GTIN	4062406252212
Clase de artículo	32A

**Descripción****Ejecución:**

Todos los mangos granallados con perlas de vidrio finas.

- **Rectificado en el interior y en el exterior.**
- **Con perforación de chip RFID de Balluff.**

**Partes opcionales:**

Tirante (PA) n.º 308600 – 308806. Llave de apriete de AB n.º 308820 – 308835.

**Descripción técnica**

Ø exterior D	40 mm
Longitud de voladizo medida A	65 mm
Cono Morse interior	3
Adaptador	SK 50 corto
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 12000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 8 µm
Tipo de producto	Adaptador de asiento

