



Casquillo reductor para vástago CM Forma A, SK 50 corto, MK interior: 2



Datos de pedido

Número de pedido	301255 2
GTIN	4062406252274
Clase de artículo	32A

Descripción

Ejecución:

- Rectificado en el interior y en el exterior.
- Con perforación Ballufchip.

Todos los mangos granallados con perlas de vidrio finas.

Partes opcionales:

Tirante (PA) n.º 308600 – 308806. Llave de apriete de AB n.º 308820 – 308835.

Precisión de concentricidad: $\leq 8 \mu\text{m}$

Longitud de voladizo medida A: 60 mm

\varnothing exterior D: 32 mm

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	60 mm
\varnothing exterior D	32 mm
Cono Morse interior	2
Adaptador	SK 50 corto
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 8 \mu\text{m}$

Tipo de producto

Adaptador de asiento