

Garant**Cabezal de fresado de rosca, con rosca, Ø D: 17mm****Datos de pedido**

Número de pedido	218110 17
GTIN	4062406252328
Clase de artículo	21R

Descripción**Aplicación:**

- Para roscas grandes y profundas.
- Para rosca interior cilíndrica; otras plaquitas reversibles y soportes a petición.
- Para roscas de agujero pasante y de agujero ciego.
- De aplicación universal para rosca a la izquierda y a la derecha.
- Presión de corte baja.

Descripción técnica

Ø activo D	16,75 mm
Número de filos Z	1
Longitud total L _{tot}	22,2 mm
Tamaño de placa	11
Longitud de voladizo L ₁	17 mm
Rosca de alojamiento	M8
Tornillo para plaquita	279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Ø collar D ₁	13 mm
L ₂	5,2 mm
Número de ranuras de sujeción	1

Empleo con tipo de perforación	Agujero ciego
Empleo con tipo de perforación	Agujero pasante
Sentido del corte	izquierda y derecha
Ejecuciones de mangos	con rosca
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Fresa de roscado

Accesorios

Varilla de 6 mm para Torx® Perfil Torx® TX8	659922 TX8
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm	659957 200