

**HOLEX****Vástago de unión para destornillador de percusión, Tipo: 3/75****Datos de pedido**

Número de pedido	650009 3/75
GTIN	4062406252359
Clase de artículo	62D

**Descripción****Ejecución:**

Forma resistente, apropiada para atornilladores de impulsos y de impulsos con asientos hexagonales de 1/4 pulgada (hexágono interior). Con bola elástica y función de desbloqueo. Los insertos se retienen de forma segura.

**Aplicación:**

Como pieza intermedia, para incorporar insertos de llave de vaso con asiento de hexágono interior en destornilladores mecánicos con asiento de cuadrado interior.

**Material:**

Acero al cromo vanadio. Superficie pavonada.

**Descripción técnica**

Perfil de accionamiento	Acoplamiento de 6 caras
Accionamiento del lado de la máquina	E 6,3 (1/4 pulgada)
Longitud total	75 mm
Salida cuadrada	3/8 pul
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	pavonado
adecuado para inserto de máquina	sí
Tipo de producto	Vástago de unión

