



## Broca maciza de plaquitas reversibles HOLEX Pro Drill Mango combinado, 2xD, Ø DC m7: 23mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 235000 23     |
| GTIN              | 4062406252830 |
| Clase de artículo | 22L           |

### Descripción

#### Ejecución:

La broca maciza de plaquitas HOLEX Pro Drill combina la eficiencia de costes con un rendimiento técnicamente avanzado.

Utilizable también en situaciones de taladrado exigentes hasta 4xD.

**Tolerancia de perforación:** -0,1 / +0,25 mm

#### Aplicación:

Con plaquitas n.º 235030 – 235082.

Son necesarias tanto las plaquitas SOMT para el asiento exterior WPL como las plaquitas XOMT para el asiento interno WPL.

#### Suministro:

Con tornillos para plaquitas reversibles (sin plaquitas de corte).

### Descripción técnica

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Longitud útil L <sub>1</sub>            | 49 mm                   |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 232980 3 (TX7; 0,8 Nm)  |
| Ø nominal D                             | 23                      |
| Código ISO plaquita de corte            | SOMT070308 / XOMT070305 |
| Longitud del mango L <sub>s</sub>       | 56 mm                   |
| Serie                                   | HOLEX Pro               |
| Ø de mango D <sub>s</sub>               | 25 mm                   |

|   |   |
|---|---|
| Número de filos Z                                       | 1   |
| Longitud total L  | 126 mm  |
| Límite de ajuste máximo $V_{\text{máx}}$                | 0,3 mm  |
| Longitud de voladizo $L_A$                              | 70 mm   |
| Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 2×D   |
| Mango   | ISO 9766  |
| Empleo de taladro                                       | inicio de taladrado<br>inclinado con restricciones  |
| Empleo de taladro                                       | abombado con restricciones                          |
| Empleo de taladro                                       | taladrado de piezas en<br>paquete con restricciones |
| Empleo de taladro                                       | salida inclinada con restricciones                  |
| Empleo de taladro                                       | taladrado transversal con restricciones             |
| Empleo de taladro                                       | centrado con restricciones                          |
| Refrigeración interior                                  | sí  |
| Estrategia de arranque de virutas                       | HPC   |
| Tipo de producto  | Brocas de plaquitas reversibles                     |

## Accesorios

|   |            |
|---|------------|
| Varilla de 6 mm para Torx® Perfil Torx® TX7   | 659922 TX7 |
| Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 200 cNm | 659957 200 |