

**HOLEX****Pinzas portapiezas ER para machos para roscar, ER 25, Ø de sujeción nominal d: 10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	309457 10
GTIN	4062406254124
Clase de artículo	32Z

**Descripción****Ejecución:**

- Sujeción del macho para roscar a través del mecanismo de sujeción con bola en todo el contorno.
- Dispositivo de cambio rápido integrado.
- Pinzas portapiezas para roscar similares a DIN 6499/ISO 15488.

**Ventaja:**

Bloqueo y desbloqueo rápidos mediante accionamiento por resorte. No es necesario atornillar en el cuadrado del macho para roscar.

**Idóneo para:**

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

**Nota:**

Sujeta solo el Ø nominal. **No es adecuado para el portapinzas de sujeción ER de precisión CENTRO P.**

**Descripción técnica**

Ø de sujeción nominal d	10 mm
Adaptador	ER 25
Ø exterior D	25 mm

Longitud total L	40 mm
Tipo de producto	Pinza portapieza