

Garant**Soporte expansible hidráulico Ø mango 32 mm, ØD1: 16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319751 16
GTIN	4062406254513
Clase de artículo	31M

Descripción**Ejecución:**

Punteado de sujeción único en su género, sujeta mangos h6 y h7. Grabado frontal y tornillo de alineación en el soporte para una orientación sencilla e inequívoca de la barra de mandrinar. Incluye tornillo de ajuste longitudinal. Apropriado para refrigeración interior. Uso flexible en cualquier tipo de revólver.

Ventaja:

- **Propiedades de amortiguación ideales para conseguir superficies de pieza óptimas y aumento de duración óptimo.**
- **Manejo rápido y sencillo.**
- **Uso flexible de casquillos intermedios.**
- **Centrado perfecto.**

Aplicación:

Para taladrar, escariar, avellanar, y también para utilizar barras de mandrinar.

Descripción técnica

Rosca M	M22×1
Ø D ₃	32 mm
Longitud útil L ₁	59 mm
Longitud de voladizo medida A	19,5 mm

Ø D ₂	41 mm
Ø de sujeción D ₁	16 mm
Anchura B	50 mm
Tipo de producto	Cono de expansión hidráulica