

Garant GRIDLINE

Módulo de esquina con tablero de bambú, Longitud del tablero de trabajo: 1000mm**Datos de pedido**

Número de pedido	920116 1000
GTIN	4062406254988
Clase de artículo	91P

Descripción**Ejecución:**

Puesto de trabajo de esquina para estación de trabajo. Versión sencilla con ángulos de soporte de chapa de acero, pie soporte ajustable en altura, capacidad de carga **150 kg**. Posibilidad de regulación manual de la altura.

Idóneo para:

Estación de trabajo mLevel.

Lacado:

Pie soporte antracita RAL 7016 (no configurable), **paredes posteriores y laterales** gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de polvo**.

Descripción técnica

Longitud del tablero de trabajo	1000 mm
Deslizante hasta profundidad de tablero	800 mm
Peso	32 kg
Intervalo de ajuste de altura (borde superior del tablero de trabajo) de – a	700 - 1000 mm

Tablero de trabajo profundidad	1000 mm
Serie	Estación de trabajo
Principio de regulación de la altura	Estructura completa
Anchura	1000 mm
Tablero de trabajo grosor	50 mm
Profundidad	800 mm
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Regulación de la altura para puesto de trabajo	700-1000 mm
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	150 kg
Ejecución regulación de la altura	mecánico
Grosor de plaquita	50 mm
Compensación de altura	25 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Puesto de trabajo de esquina

Accesorios

Juego de limpiador y aceite tratante Tipo 1	926403 1
---	----------