

**DNMG 150604, Clase: HBT130****Datos de pedido**

Número de pedido	250783 HBT130
GTIN	4062406256388
Clase de artículo	22D

Descripción

DNMG 150604 HBT130 Clase: HBT130
Rompevirutas: MM
Profundidad de corte a_p : 0,5 - 5 mm
Avance f : 0,12 - 0,45 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 40 - 220 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 200 m/min
Número de cambios/cortes	4
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150604
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	M
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado

Rompevirutas	MM
Recubrimiento	TiCN
Clase	HBT130
Avance f	0,12 - 0,45 mm/rev,
Radio angular	0,4 mm
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado