

Garant
Soporte de torneado de apriete eco, derecha, Tamaño de vástago / placa: 20/15mm

Datos de pedido

Número de pedido	250600 20/15
GTIN	4045197808967
Clase de artículo	21U

Descripción
Ejecución:

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una mayor productividad, una vida útil más larga y una mayor seguridad en el proceso.

Con refrigeración de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 319001 – 319886 o con una longitud de mango de < 125 mm adicional n.º 317900.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: DDJNR/L 2020K15

Plaquita de corte adecuada: DN.. 1506..

Anchura de función L₄: 25 mm

Longitud de la cabeza L₁: 38 mm

Longitud total L: 125 mm

Calzo: 259033 3

Descripción técnica

Anchura de función L ₄	25 mm
Tornillo para calzo	259027 2
Tamaño de placa	15 mm
Código ISO Soporte	DDJNR/L 2020K15

Longitud total L	125 mm
Brida, tornillo, resorte	259036 11
Plaquita de corte adecuada	DN.. 1506..
Tamaño del mango	20 mm
Longitud de la cabeza L ₁	38 mm
Calzo	259033 3
Serie	Eco
Tipo de boca	derecha
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Calzo Tipo 3	259033 3
Tornillo para calzo Tipo 2	259027 2
Tornillo para calzo	259612
Calzo	259225