

Garant**Soporte de torneado de apriete eco, izquierda, Tamaño de vástago / placa:
20/08mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251901 20/08
GTIN	4045197809056
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una mayor productividad, una vida útil más larga y una mayor seguridad en el proceso.

Con refrigeración de superficies libres.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 319001 – 319886 o con una longitud de mango de < 125 mm adicional n.º 317900.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: DWLNR/L 2020K08

Plaquita de corte adecuada: WN.. 0804..

Anchura de función L₄: 25 mm

Longitud de la cabeza L₁: 32 mm

Longitud total L: 125 mm

Calzo: 259033 6

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	WN.. 0804..
Calzo	259033 6
Tornillo para calzo	259027 4
Brida, tornillo, resorte	259036 9

Código ISO Soporte	DWLNLR/L 2020K08
Tamaño de placa	8 mm
Anchura de función L ₄	25 mm
Longitud total L	125 mm
Tamaño del mango	20 mm
Longitud de la cabeza L ₁	32 mm
Serie	Eco
Tipo de boca	izquierda
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX10	674248 TX10