

**Garant**
**Soporte de torneado de apriete eco, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 25/08mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	251901 25/08
GTIN	4045197809063
Clase de artículo	21U

**Descripción**
**Ejecución:**

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una mayor productividad, una vida útil más larga y una mayor seguridad en el proceso.

Con refrigeración de superficies libres.

**Nota:**

Adaptador para refrigerante solo en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 319001 – 319886 o con una longitud de mango de < 125 mm adicional n.º 317900.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: DWLNR/L 2525M08

Plaquita de corte adecuada: WN.. 0804..

Anchura de función L<sub>4</sub>: 32 mm

Longitud de la cabeza L<sub>1</sub>: 32 mm

Longitud total L: 150 mm

Calzo: 259033 6

**Descripción técnica**

Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	32 mm
Brida, tornillo, resorte	259036 9
Código ISO Soporte	DWLNR/L 2525M08
Anchura de función L <sub>4</sub>	32 mm

Tamaño de placa	8 mm
Calzo	259033 6
Longitud total L	150 mm
Tamaño del mango	25 mm
Tornillo para calzo	259027 4
Plaquita de corte adecuada	WN.. 0804..
Serie	Eco
Tipo de boca	izquierda
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste $\kappa$	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX10	674248 TX10
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500