

Garant**Par de expansión polar, Para tipo: 600****Datos de pedido**

Número de pedido	382025 600
GTIN	4062406258214
Clase de artículo	310

Descripción**Ejecución:**

Opción 1

Ø pieza de trabajo: 40 – 300 mm

Opción 2

Ø pieza de trabajo: 158 – 500 mm

Opción 3

carga vertical máx.: 400 kg

Descripción:**Opción 1:** Diámetro de la pieza de trabajo 40 – 300 mm.**Opción 2:** Diámetro de la pieza de trabajo 158 – 500 mm.**Opción 3:** carga vertical máx.: 400 kg.**Aplicación:**

Para montar en la superficie polar del elevador de carga. De esta forma, se pueden levantar piezas de trabajo de diferentes diámetros. Accesibilidad optimizada en situaciones de elevación individuales.

Idóneo para:

Electroimán elevador LM1 n.º 382020 tam. 300 y 600.

Suministro:

Incluye tornillos de fijación y pernos de tope para el transporte vertical de cargas.

Nota:**Encendido del electroimán elevador solo en superficies magnéticas.**

La capacidad de carga máxima varía según la opción.

Descripción técnica

Tipo de producto

Zapata polar

Accesorios

Imán elevador de carga LM1 Máxima carga (plano) 600 kg

382020 600