



Destornillador acodado de 6 caras, largo 90° – 100°, con cabeza esférica y brazo corto cromado, Hexágono: 10mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 627381 10 |
| GTIN | 7610733282944 |
| Clase de artículo | 63D |

Descripción

Ejecución:

Brazo extracorto con ángulo flexible (90° – 100°), cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial.

Ventaja:

Ángulo flexible en el brazo corto (90°– 100°).

90° para introducir: Incluso las zonas de difícil acceso son perfectamente accesibles.

100° para trabajar: El espacio libre de las manos se garantiza un trabajo agradable y seguro.

Material:

Superficie niquelada y cromada.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Hexágono | 10 mm |
| Longitud de los lados | 230x28 mm |
| Superficie | cromado |
| Material | Aleación especial PB Swiss Tools |
| Perfil de salida | Destornillador de 6 caras |
| Cabeza esférica en el brazo largo | sí |
| Ángulo de 100 grados | sí |
| Brazo corto | sí |
| Modelo largo | sí |
| Tipo de producto | Destornilladores |

