



## Destornillador acodado de 6 caras, largo 90° – 100°, con cabeza esférica y brazo corto cromado, Hexágono: 5mm



### Datos de pedido

Número de pedido	627381 5
GTIN	7610733282913
Clase de artículo	63D

### Descripción

#### Ejecución:

Brazo extracorto con ángulo flexible (90° – 100°), cabeza esférica aplicable hasta una inclinación de 30°. Aleación especial PB Swiss Tools, con la mayor dureza posible y una resistencia especial.

#### Ventaja:

Ángulo flexible en el brazo corto (90°– 100°).

**90° para introducir:** Incluso las zonas de difícil acceso son perfectamente accesibles.

**100° para trabajar:** El espacio libre de las manos se garantiza un trabajo agradable y seguro.

#### Material:

Superficie niquelada y cromada.

### Descripción técnica

Superficie	cromado
Longitud de los lados	170×16 mm
Hexágono	5 mm
Material	Aleación especial PB Swiss Tools
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Cabeza esférica en el brazo largo	sí
Ángulo de 100 grados	sí
Brazo corto	sí
Modelo largo	sí
Tipo de producto	Destornilladores

